

EON 2P

CABINE MULTIFONCTION 100X70 CM - PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT + 1 PAROI FIXE LATÉRALE



205 cm



6 mm Porte



5 mm Fond de cabine



Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Hydro-massage	Vitrage	Finition						
											Fond blanc brillant			Fond blanc mat			
											Profilsés						
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		D	S	M	T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK	
		C	*			Droite	Gauche	Mécanique	Thermostatique		Transparent	Blanc	Silver	Chrome	Blanc	Silver	Chrome

C

*

Droite Gauche

Mécan-
ique

Thermo-
statique

Transparent

Blanc

Silver

Chrome

Blanc

Silver

Chrome

STANDARD SANS COIFFE



					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120					-							
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129					-							
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290					-							
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299					-							

STANDARD AVEC COIFFE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR)



					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120												
120x80	11,5	221	47	EON2P129												
120x90	4,5	214	47	EON2P290												
120x90	11,5	221	47	EON2P299												

HYDROMASSAGE SANS COIFFE



					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120												
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299												

HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE



					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120												
120x80	11,5	221	47	EON2P129												
120x90	4,5	214	47	EON2P290												
120x90	11,5	221	47	EON2P299												

HAMMAM (CHROMOLIGHT AVEC TÉLÉCOMMANDE)





					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	47	EON2P120	•	•		•	•	•						
120x80	11,5	236,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	229,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	236,5	47	EON2P299												





EON



OPTION



SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN

Code

SED030PL

EON **2P** EN NICHE

CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION - PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT - EN NICHE



205 cm



6 mm
Porte



5 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Hydro-massage	Vitrage	Finition					
											Fond blanc brillant			Fond Blanc mat		
											Profilés					
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Pas-sage (cm)		D	S	M	T		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
		C	*		Droite	Gau-che	Mécanique	Thermo-statique		Transpa-rent	Blanc	Silver	Chrome	Blanc	Silver	Chrome

STANDARD SANS COIFFE - EN NICHE

					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120					-							
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129					-							
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290					-							
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299					-							

STANDARD AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE

					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												

HYDROMASSAGE SANS COIFFE - EN NICHE

					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299												

HYDROMASSAGE AVEC COIFFE ET DOUCHE ZÉNITHALE (LUMIÈRE LED AVEC INTERRUPTEUR) - EN NICHE

					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												


HAMMAM (CHROMOLIGHT AVEC TÉLÉCOMMANDE) - EN NICHE

					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	236,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	229,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	236,5	48	EON2PN299												




EON

EON 2P HAMMAM EN NICHE CHROME



S Gauche



D Droite

OPTION







SIÈGE EN ACRYLIQUE OPALIN

Code

SED030PL

EON RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES





modèles


GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

installation à **gauche**

installation à **droite**

modèles **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**




modèle	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modèle	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Inspection visuelle
pas possible



ATTENTION!

Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES: CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

Pression dynamique optimale 2÷5 bar

Eau chaude 1/2"

Eau froide 1/2"

Raccordement évacuation $\varnothing 40$ mm

220 - 230 V

50/60 Hz

Puissance nominale: 2500 W





Absorption maximale HAMMAM: 2600 W

Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.



EON RECEVEUR 115 MM

DONNÉES TECHNIQUES




modèles
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

installation à gauche installation à droite
modèles **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



Inspection visuelle
pas possible



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES:

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

220 - 230 V
50/60 Hz
Puissance nominale: 2500 W
Absorption maximale HAMMAM: 2600 W
Absorption maximale BASE et HYDRO: 50 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.